

**Garant****Csiszolókupak (SiC), 80-as szemcse, Csiszolókupak-Ø, hossz, alak: 1125L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553327 1125L
GTIN	4062406271992
Árucikk kategória	51E

**Leírás****Kivitel:**

A **szilícium-karbid (SiC)** ideális titán, alumínium és más ötvözetek megmunkálásához.

**Felhasználás:**

A varrat nélkül kialakított csiszolókupakokat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupakokat a centrifugális erő biztosan megtartja. **A csiszolókupakok gyorsan és könnyen cserélhetőek** (fel- / lecsavarás a hasítás irányába).

**Figyelem:**

Csak a megfelelő 553100 sz. csiszolókupak tartórendszerrel kompatibilis.

**Műszaki leírás**

Csiszolókupak hossz	25 mm
Csiszolókupak Ø	11 mm
Alak	L
Ajánlott fordulatszám	20000 min <sup>-1</sup>
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid (SiC)

Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Szemcsézet	80
Terméknév attribútum	80-as szemcse
Termék fajtája	Csiszolókupak

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
Ti	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Csiszolókupak tartó Fej Ø, fejhossz, alak 1125L	553100 1125L
---	--------------