

Garant**Csiszolókupak (SiC), 80-as szemcse, Csiszolókupak-Ø, hossz, alak: 1319G****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553327 1319G
GTIN	4062406271930
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

A **szilícium-karbid (SiC)** ideális titán, alumínium és más ötvözetek megmunkálásához.

Felhasználás:

A varrat nélkül kialakított csiszolókupakokat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupakokat a centrifugális erő biztosan megtartja. **A csiszolókupakok gyorsan és könnyen cserélhetőek** (fel- / lecsavarás a hasítás irányába).

Figyelem:

Csak a megfelelő 553100 sz. csiszolókupak tartórendszerrel kompatibilis.

Műszaki leírás

Ajánlott fordulatszám	16000 min ⁻¹
Csiszolókupak Ø	13 mm
Csiszolókupak hossz	19 mm
Alak	G
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid (SiC)

Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Szemcsézet	80
Terméknév attribútum	80-as szemcse
Termék fajtája	Csiszolókupak

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
Ti	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Csiszolókupak tartó Fej Ø, fejhossz, alak 1319G	553100 1319G
-------------------------------------------------	--------------