



## Kraftform Kompakt Turbo VDE készlet, Csavarhúzók száma: 16



### Rendelési adatok

Rendelés száma	667255 16
GTIN	4013288214638
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

Akár **négyszeres csavarozási sebesség** a markolatba integrált, választhatóan gombnyomásra **be- vagy kikapcsolható bolygóművel**. A kikapcsolás a finombeállításához és a csavar végleges meghúzásához vagy a meglazításához ajánlott nagy nyomatékkal (akár 14 Nm). Kraftform markolat 154 mm hosszú **cserélhető pengékkal, 1000 Voltig teljesen szigetelt DIN EN 60900 / VDE 06082-201** szerint.

Szállítás stabil, összehajtogatható szövet tokban tépőzárral.

#### Előny:

- **Erős végső csavarozás és egyszerű finombeállítás.**
- **Tisztán mechanikusan (akku nélkül) megnégyszerezi a csavarozási sebességet.**
- **Robusztus, karbantartásmentes meghajtás acélból.**

#### Tartalma:

Lapos penge: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Pengék Phillips-hez: PH1 és PH2

Pozidriv pengék: PZ1 és PZ2

Pozidriv lapos (kombi profil): PZ/S1 és PZ/S2 (kombi profil)

Penge Torx®-hoz: TX10; TX15; TX20; TX25

Kraftform markolat cserélhető pengékhez 667411 sz.: 1 méret

Kraftform Turbo markolat: 1 db

### Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	16
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Kombi profilú csavarhúzó, Pozidriv/lapos
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Gyártó jelölése	Kraftform Kompakt Turbo i 1
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Termék fajtája	Csavarhúzó

## Tartozék

Villanszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 2	668700 2
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 2,5 mm	663100 2,5
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5 mm	663100 3,5
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm	663100 4
Szerszámtartó, falra rögzíthető Típus S	667077 S
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5 mm	663100 5,5
Villanszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 1	668700 1
Kraftform nyél, VDE, külön Típus 1	667411 1