


**Műszerész oldalcsípőfogó, polírozott, markolattal, KW, Teljes hossz: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	724205 125
GTIN	4003773048022
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Keskeny fejjel és indukciósan edzett éllel. Élkeménység kb. 63 HRC. Felfekvő, játékmentes illeszték.

Polírozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont száruk. Nyitórugóval.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	0,6 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	1 mm
Vágásteljesítmény: Lágú huzal max. Ø	2,5 mm
Teljes hossz	125 mm
Terméknév attribútum	KW
Vágóél	vágás nélkül
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Többkomponensű markolat

Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 63 HRC).
Alapanyag	Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület	Polírozott
Termék fajtája	Vágó fogó