



LED-es zseblámpa Core akkuval, Típus: P6R-CORE



Rendelési adatok

Rendelés száma	081468 P6R-CORE
GTIN	4058205020459
Árucikk kategória	04B

Leírás

Kivitel:

A Ledlenser a vezető LED-es zseblámpa technológiával rendelkezik. A **fröccsenő víznek ellenálló alumínium házban** minden érintkező aranyozott, **kiváló minőségű lencsék** terelik a homogén és csekély veszteségű fényt. Minden lámpa fókuszálható lámpafejjel rendelkezik. A Ledlenser Core sorozat, az ismert P sorozat új generációja.

Funkció:

IP68: Tartós alámerítés ellen védett (vízálló) és por behatolása elleni védelemmel (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB töltőkábel és csuklópánt.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Gyártó jelölése	P6R-CORE
Fej Ø	35 mm
Akkumulátor kapacitás	2,5 Ah
ATEX zóna	Nincs
Fényáram	600 lm
IP védettségi osztály	IP 68
Teljes hossz	151 mm
Fényáram 2 fokozat	240 lm

Súly	170 g
Világítási idő	2 óra
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Smart Light Technology (SLT)	igen
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Világítási időtartam 2. fokozat	6 óra
Égő	LED modul
Advanced Focus System (AFS)	igen
Energiaellátás	Akkus
Fényáram 3 fokozat	15 lm
Világítási időtartam 3. fokozat	95 óra
Termék fajtája	Zseblámpa