

Garant GRIDLINE

16G ház bal oldali rögzítésű ajtóval / fiókokkal, 12×20G, Magasság / fiókok száma: 900/3**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927307 900/3
GTIN	4062406272456
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással. **Alumínium fogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

Bal oldali rögzítésű ajtó.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 100

Ajtó magassága mm: 525

Állítható magasságú polcok száma: 1

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

600 és 700 méret csak a Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

Műszaki leírás

Ajtó hasznos magassága	525 mm
------------------------	--------

Hasznos szélesség	350 mm
Ajtó ütköző	balos
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókok hasznos magassága	250 mm
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Ajtók száma	1
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Magasság	900 mm
Fiókok száma	3
Ajtó magassága	525 mm
Szélesség	400 mm
Súly	50,7 kg
Mélység	650 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Anyagvastagság	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad ház

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927500 100
Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
16G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval fiókok egyéni beszereléséhez Magasság / ajtó magassága 900/525 mm	927420 900/525