

Garant GRIDLINE

16G ház bal oldali rögzítésű ajtóval / fiókokkal, 12×20G, Magasság / fiókok száma: 800/2**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927307 800/2
GTIN	4062406272432
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással. **Alumínium fogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

Bal oldali rögzítésű ajtó.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75

Ajtó magassága mm: 525

Állítható magasságú polcok száma: 1

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

600 és 700 méret csak a Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

Műszaki leírás

Szélesség	400 mm
-----------	--------

Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Magasság	800 mm
Fiókok hasznos magassága	150 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Fiókok száma	2
Ajtó hasznos magassága	525 mm
Ajtók száma	1
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Hasznos szélesség	350 mm
Ajtó ütköző	balos
Súly	41,3 kg
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Ajtó magassága	525 mm
Mélység	650 mm
Anyagvastagság	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad ház

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10
16G ház bal oldali rögzítésű ajtóval, fiókok egyéni beszereléséhez Magasság / ajtó magassága 800/525 mm	927422 800/525
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21