

**Lamellás csiszoló (A), 150-as szemcse, Fej Ø×fej szélesség: 20X30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	555035 20X30
GTIN	4027497608898
Árucikk kategória	56L

**Leírás****Kivitel:**

Legyezőszerű lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül. Betűzött lamellák homlokoldali ragasztással.

**Felhasználás:**

Furatok, keresztfuratok és csövek belső felületének sorjázása. A csiszolólamellák igazodnak a munkadarab átmérőjéhez. Radiális felhasználás.

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	18000 min <sup>-1</sup>
Szár Ø	6 mm
Teljes hossz	100 mm
Csiszolóanyag	Korund csiszolószemcse (A).
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	150-as szemcse
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

**Felhasználói adatok**

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		

Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas
Acél < 55 HRC	alkalmas
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas
GG(G)	feltételesen alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas
Száraz	alkalmas