

**Lamellás csiszoló (A), 150-as szemcse, Fej Ø×fej szélesség: 20X10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	555035 20X10
GTIN	4027497608874
Árucikk kategória	56L

Leírás**Kivitel:**

Legyezőszerű lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül. Betűzött lamellák homlokoldali ragasztással.

Felhasználás:

Furatok, keresztfuratok és csövek belső felületének sorjázása. A csiszolólamellák igazodnak a munkadarab átmérőjéhez. Radiális felhasználás.

Műszaki leírás

Szár Ø	6 mm
Maximális fordulatszám	18000 min ⁻¹
Teljes hossz	100 mm
Csiszolóanyag	Korund csiszolószemcse (A).
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	150-as szemcse
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		

Acél < 900 N/mm ²	alkalmas
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas
Acél < 55 HRC	alkalmas
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas
GG(G)	feltételesen alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas
Száraz	alkalmas