

Pneumatikus hidraulikus szegecselő készülék, Típus: RAC211



Rendelési adatok

Rendelés száma	770513 RAC211
GTIN	8033371217304
Árucikk kategória	72E

Leírás

Kivitel:

Üzemi nyomás 6 – 7 bar. Levehető túskefelfogó tartály. Nagy teljesítményű és megbízható szegecselő készülék. Gyorsan és megbízhatóan szegecsel az erős szorítópofoa rendszernek köszönhetően (nem csúszik meg a szegecsen). Változóan beállítható elszívás a levágott szegecstüske eltávolításához a felfogó tartályba.

Tartalom:

Szájnyílások (alkalmas acélhoz, nemesacélhoz, aluhoz, vörösrézhez): 2,4; 2,4-3,4 és 4 mm. Szegecselő fej (alkalmas aluhoz): 4,8 mm. 1 palack hidraulikaolaj, 50 ml.

Műszaki leírás

Max. popszegecselés minden anyagban	4 mm
Max. popszegecselés aluban	4,8 mm
Súly	1,4 kg
Szegecsenkénti levegő-felhasználás	3,4 l
Emelési magasság	16 mm
Maximális tüske Ø	2,5 mm

Tömlőcsatlakozás	8 mm
Beütési erő 6 bar-nál	6600 N
Üzemi nyomás	6 - 7 bar
Termék fajtája	Popszegecselő készülék