

**Digitális mérőóra leolvasás 0,01 mm, Méréstartomány: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434004 25
GTIN	4062406272500
Árucikk kategória	42C

**Leírás****Kivitel:**

Digitális mérőóra kompakt kivitelben, kontrasztos, digitális kijelzővel.

- Számláló irányváltás.
- Nagyon karcsú ház.

**Kivitel reklámszöveg:**

Digitális mérőóra kompakt kivitelben, kontrasztos, digitális kijelzővel.

**Tartalom:**

Inkluzív fedél és 1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

**Opcionális tartozék:**

434900; 434910; 434915 sz. tartalék- és különleges tapintó.

**Műszaki leírás**

Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Befogószár Ø h7	8 mm
Hibahatár	0,035 mm
Mérőerő	0,8 – 1,7 N

Méréstartomány	0 - 25 mm
Ház Ø	58 mm
Kalibrálás	C1
A tartalmazott elemek száma	1
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Ház vastagsága	26 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

## Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 30 mm	023000 30
DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 100 mm	023010 100

## Tartozék

Acél tapintó Típus 12	434900 12
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Billenthető tapintó	434912
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17

Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80