



## LED-es zseblámpa Work akkuval, Típus: P18R-WORK



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081469 P18R-WORK
GTIN	4058205020749
Árucikk kategória	04B

### Leírás

#### Kivitel:

A Ledlenser a vezető LED-es zseblámpa technológiával rendelkezik. A **fröccsenő víznek ellenálló alumínium házban** minden érintkező aranyozott, **kiváló minőségű lencsék** terelik a homogén és csekély veszteségű fényt. Minden lámpa fókuszálható lámpafejjel rendelkezik. Ledlenser Work sorozat, szinte elpusztíthatatlan lámpák durva ipari használathoz.

- **A lámpafejen és a zárósapkánál gumi fedéllel az ütések és sérülések ellen.**
- **A plusz első lap védi a lencsét a karcolásoktól.**

#### Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

USB töltőkábel és csuklópánt.

### Műszaki leírás

Világítási időtartam 2. fokozat	4,5 óra
Fényáram	2600 lm
Akkumulátor kapacitás	3 Ah
IP védettségi osztály	IP 54
Égő	LED modul
A tartalmazott akkumulátorok száma	1

ATEX zóna	Nincs
Fényáram 2 fokozat	1000 lm
Világítási idő	2,5 óra
Fej Ø	99 mm
Súly	669 g
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Gyártó jelölése	P18R-WORK
Advanced Focus System (AFS)	igen
Energiaellátás	Akkus
Teljes hossz	183 mm
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Smart Light Technology (SLT)	igen
Fényáram 3 fokozat	30 lm
Világítási időtartam 3. fokozat	70 óra
Termék fajtája	Zseblámpa