



6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú TiN bevonattal, Hatszög: 6mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 643333 6 |
| GTIN | 4000896232369 |
| Árucikk kategória | 630 |

Leírás

Kivitel:

Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű belső négyszög a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

TiN bevonatú pengék a nagy tartóerő és kopásállóság érdekében. Optimalizált korrózióvédelemmel.

Felhasználás:

Optimálisan alkalmas tartós terhelésekhez, mint pl. sorozat csavarozásokhoz.

Szabvány:

DIN 7422

Alapanyag:

Króm-vanádium acél persely, lepattogzásmentesen krómozott. Penge speciális acélból, TiN bevonattal.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|----------------|
| Ø a meghajtott oldalon | 23 mm |
| Hossz | 140 mm |
| Hatszög | 6 mm |
| Csatlakozó négyszög | 1/2 coll |
| Szabvány | DIN 7422 |
| Profil | Hatszögmű |
| Kivitel | TiN bevonattal |

| | |
|----------------|--------------------|
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | TiN |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |