

**Írányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col, Típus: 3/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	635060 3/8
GTIN	4000896042203
Árucikk kategória	630

Leírás**Kivitel:**

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:**DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Fogak száma: 30

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Teljes hossz	200 mm
Fogak száma	30
Termék fajtája	Racsni