



Írányváltós kerepes hajtósár, 1/2 col, Típus: 1/2



Rendelési adatok

Rendelés száma	640160 1/2
GTIN	4000896046317
Árucikk kategória	630

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Fogak száma: 32

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Teljes hossz	275 mm
Fogak száma	32
Termék fajtája	Racsní