



Írányváltós kerepes hajtósár, 1/4 col, Típus: 1/4



Rendelési adatok

Rendelés száma	632060 1/4
GTIN	4000896038558
Árucikk kategória	630

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Teljes hossz	115 mm
Fogak száma	20
Munkaszög	18 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
csuklós fejjel	nem
billenthető fej	nem
kioldóval	nem
kalapács funkcióval	nem

QuickRelease-zel	nem
Racsnis fej, leoldható a markolatról	nem
forgatható markolattal	nem
Felfogó furat a nyél végén	nem
Termék fajtája	Racsnis
USP1	irányváltós
USP2	golyós rögzítéssel, 18°-os munkaszöggel, 115 mm hosszú, polírozott fejjel