

Garant GRIDLINE

**Szerelőkocsi fiókokhoz, 46×24G, Magasság mm / fiókok száma: 885/0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931427 885/0
GTIN	4062406352745
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

46×24G fiókokkal történő felszereléshez.

Szerszámkocsi 50×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható keréssel, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene® tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Fiókok felszerelése csak a 931454 sz. vagy 931456 sz. termékkel engedélyezett (egykezes egyenkénti fiókkioldással).

**Műszaki leírás**

Maximális teherbírás	600 kg
ComfortClose	nem
Fiókok száma	0
Súly	81 kg

Nyommentes futófelület	igen
Mélység	700 mm
Magasság	885 mm
Kerék Ø	125 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókház magassága	700 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Hasznos magasság	600 mm
Ajtók száma	0
Legurulásvédő peremmel	igen
Fiókház hasznos magassága	600 mm
Szélesség	1250 mm
Kivitel	gurítható
Kivitel	önállóan felszerelhető
Kihúzható polclapok száma	0
Fiókok hasznos magassága	600 mm
Ház felül nyitott	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	46x24G
Termék fajtája	Szerszámkosci

## Tartozék

Acél takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek  
G-ben 50X28

---

951972 50X28