

Garant GRIDLINE

**Szerelőkocsi fiókokkal 75 kg, 20×20G, Magasság mm / fiókok száma: 685/3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	930515 685/3
GTIN	4062406352479
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:****Kompletten 20×20G fiókokkal.**

Szerszámkocsi 24×24 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkal, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

**100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

**Egykezes egyenkénti fiókkioldással** – megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Kötelezően szükséges minden szerszámkocsihoz.

**Elhelyezés:**

Fiókelőlap-magasság mm: 100, 100, 200

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Műszaki leírás**

Súly	68 kg
Fiókház hasznos magassága	400 mm
Maximális teherbírás	600 kg
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Fiókok száma	3
Szélesség	600 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	Késszár
Kormányozható kerek száma rögzítőfékkel	2
Fix kerek száma rögzítőfék nélkül	2
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység	600 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Nyommentes futófelület	igen
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Hasznos magasság	400 mm
Ajtók száma	0
Fiókház magassága	500 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Magasság	685 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Legurulásvédő peremmel	igen
Kerék Ø	125 mm
ComfortClose	nem
Kivitel	gurítható
Kivitel	fiókokkal
Kihúzható polclapok száma	0
Fiókok hasznos magassága	400 mm

Ház felül nyitott	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Szerszámkocsi

## Tartozék

Tolófogantyú Típus 1	958490 1
Egykezes egyenkénti fiókkioldás Fiók hasznos szélessége G-ben 20	951020 20
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	930534 100
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 200 mm	930534 200
Szerelőkocsi fiókokhoz Magasság mm / fiókok száma 685/0	930517 685/0
Acél takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek G-ben 24X24	951972 24X24