

Garant GRIDLINE

Szerelőkocsi fiókokkal 75 kg, 20×20G, Magasság mm / fiókok száma: 685/4**Rendelési adatok**

Rendelés száma	930515 685/4
GTIN	4062406348748
Árucikk kategória	9GK

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:****Kompletten 20×20G fiókokkal.**

Szerszámkocsi 24×24 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható keréssel, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene® tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Egykezes egyenkénti fiókkioldással – megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben.

Kötelezően szükséges minden szerszámkocsihoz.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 100, 100, 150

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75 kg

Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100 %

Egyenkénti fiókkioldás: Egykezes
 Fiókok hasznos területe G-ben: Késszár
 Magasság: 685 mm
 Szélesség: 600 mm
 Mélység: 600 mm
 Hasznos magasság: 400 mm
 Fiókház magassága: 500 mm
 Fiókház hasznos magassága: 400 mm

Műszaki leírás

Kerék Ø	125 mm
Fiókház magassága	500 mm
Maximális teherbírás	600 kg
Ajtók száma	0
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Mélység	600 mm
Magasság	685 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókház hasznos magassága	400 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	Késszár
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Hasznos magasság	400 mm
Súly	76 kg
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Szélesség	600 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókok száma	4
Nyommentes futófelület	igen
Fiók hasznos mélysége	500 mm
ComfortClose	nem

Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Legurulásvédő peremmel	igen
Kivitel	gurítható
Kivitel	fiókokkal
Kihúzható polclapok száma	0
Ház felül nyitott	nem
Fiókok hasznos magassága	400 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Szerszámkocsi

Tartozék

Egykezes egyenkénti fiókkioldás Fiók hasznos szélessége G-ben 20	951020 20
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Tolófogantyú Típus 1	958490 1
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	930534 100
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	930534 150
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 50 mm	930534 50
Szerelőkocsi fiókokhoz Magasság mm / fiókok száma 685/0	930517 685/0

Acél takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek
G-ben 24X24

951972 24X24