

Garant GRIDLINE

Szerelőkocsi fiókokhoz, 20×20G, Magasság mm / fiókok száma: 885/0**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 930517 885/0 |
| GTIN | 4062406352509 |
| Árucikk kategória | 9GK |

Leírás**Kivitel:**

20×20G fiókokkal történő felszereléshez.

Szerszámkocsi 24×24 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkel, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Fiókok felszerelése csak a 930534 sz. termékkel engedélyezett (egykezes egyenkénti fiókkioldással).

Műszaki leírás

| | |
|---|--------|
| Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 |
| Fiókház magassága | 700 mm |

| | |
|--|--|
| Maximális teherbírás | 600 kg |
| Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen |
| Legurulásvédő peremmel | igen |
| Szélesség | 600 mm |
| Ajtók száma | 0 |
| Fiókház hasznos magassága | 600 mm |
| Mélység | 600 mm |
| Fiókok száma | 0 |
| Magasság | 885 mm |
| Nyommentes futófelület | igen |
| Hasznos magasság | 600 mm |
| Kerék Ø | 125 mm |
| ComfortClose | nem |
| Súly | 48 kg |
| Kivitel | gurítható |
| Kivitel | önállóan felszerelhető |
| Ház felül nyitott | nem |
| Fiókok hasznos magassága | 600 mm |
| Kihúzható polclapok száma | 0 |
| Anyagvastagság | 1,2 mm |
| Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés |
| Magasságállítás osztása | 25 mm |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum | 20x20G |
| Termék fajtája | Szerszámkocsi |

Tartozék

| | |
|---|--------------|
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21 | 914227 HU21 |
| Tolófogantyú Típus 1 | 958490 1 |
| Acél takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek G-ben 24X24 | 951972 24X24 |