

Garant GRIDLINE

Szerelőkocsi fiókokhoz, 36×24G, Magasság mm / fiókok száma: 885/0**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931327 885/0
GTIN	4062406352714
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

36×24G fiókokkal történő felszereléshez.

Szerszámkocsi 40×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkel, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene® tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Fiókok felszerelése csak a 931354 sz. vagy 931356 sz. termékkel engedélyezett (egykezes egyenkénti fiókkioldással).

Műszaki leírás

Magasság	885 mm
Mélység	700 mm
ComfortClose	nem
Fiókok száma	0

Fiókház magassága	700 mm
Legurulásvédő peremmel	igen
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kerék Ø	125 mm
Súly	76 kg
Ajtók száma	0
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fiókház hasznos magassága	600 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	1000 mm
Maximális teherbírás	600 kg
Hasznos magasság	600 mm
Nyommentes futófelület	igen
Kivitel	gurítható
Kivitel	önállóan felszerelhető
Kihúzható polclapok száma	0
Ház felül nyitott	nem
Fiókok hasznos magassága	600 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	36x24G
Termék fajtája	Szerszámkocsi

Tartozék

Acél takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek
G-ben 40X28

951972 40X28