

Garant GRIDLINE

Szerelőkocsi fiókokhoz, 20×20G, Magasság mm / fiókok száma: 685/0**Rendelési adatok**

Rendelés száma	930517 685/0
GTIN	4062406352493
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

20×20G fiókokkal történő felszereléshez.

Szerszámkocsi 24×24 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkel, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Fiókok felszerelése csak a 930534 sz. termékkel engedélyezett (egykezes egyenkénti fiókkioldással).

Műszaki leírás

Kerék Ø	125 mm
Ajtók száma	0

Fiókok száma	0
Fiókház hasznos magassága	400 mm
ComfortClose	nem
Fiókház magassága	500 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Maximális teherbírás	600 kg
Szélesség	600 mm
Magasság	685 mm
Súly	44 kg
Nyommentes futófelület	igen
Mélység	600 mm
Legurulásvédő peremmel	igen
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Hasznos magasság	400 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Kivitel	gurítható
Kivitel	önállóan felszerelhető
Ház felül nyitott	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Fiókok hasznos magassága	400 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Szerszámkocsi

Tartozék

Tolófogantyú Típus 1	958490 1
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Acél takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek G-ben 24X24	951972 24X24