

Garant GRIDLINE

**Szerelőkocsi fiókokkal 75 kg, 26×20G, Magasság mm / fiókok száma: 885/5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	930615 885/5
GTIN	4062406348755
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:****Kompletten 26×20G fiókokkal.**

Szerszámkocsi 30×24 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkal, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene® tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

**100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiókelőlap-magasságtól).

**Egykezes egyenkénti fiókkioldással** – megakadályozza a fiókok kinyitását szállítás közben. Kötelezően szükséges minden szerszámkocsihoz.

**Elhelyezés:**

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 100, 150, 200

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Műszaki leírás**

Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Fiókok száma	5
Hasznos magasság	600 mm
Fiókház magassága	700 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókház hasznos magassága	600 mm
Nyommentes futófelület	igen
Fiókok hasznos területe G-ben	26×20
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Mélység	600 mm
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Ajtók száma	0
Súly	106 kg
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Legurulásvédő peremmel	igen
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Szélesség	750 mm
Magasság	885 mm
ComfortClose	nem
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkal	2
Maximális teherbírás	600 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Kivitel	gurítható
Kivitel	fiókokkal
Fiókok hasznos magassága	600 mm
Ház felül nyitott	nem
Kihúzható polclapok száma	0

Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítási osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26x20G
Termék fajtája	Szerszámkosci

## Tartozék

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	930634 150
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	930634 75
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	930634 100
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 200 mm	930634 200
Szerelőkocsi fiókokhoz Magasság mm / fiókok száma 885/0	930617 885/0
Acél takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek G-ben 30X24	951972 30X24
Fogantyú zárósapkák 20 darabos Típus 10	951025 10