

Garant GRIDLINE

Szerelőkocsi fiókokkal 75 kg, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 985/4**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931145 985/4
GTIN	4062406352646
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:****Kompletten 26×24G fiókokkal.**

Szerszámkocsi 30×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkal, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Egykezes egyenkénti fiókkioldással – megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Kötelezően szükséges minden szerszámkocsihoz.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Maximális teherbírás	600 kg
Legurulásvédő peremmel	igen

Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Fiókház magassága	800 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Súly	115 kg
ComfortClose	nem
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fiókház hasznos magassága	700 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Mélység	700 mm
Szélesség	750 mm
Ajtók száma	0
Nyommentes futófelület	igen
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Magasság	985 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Hasznos magasság	700 mm
Fiókok száma	4
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Kerék Ø	125 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Kivitel	gurítható
Kivitel	fiókokkal
Kihúzható polclapok száma	0
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Ház felül nyitott	nem
Anyagvastagság	1,2 mm

Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítási osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Szerszámkocsi

Tartozék

Szerelőkocsi fiókokhoz Magasság mm / fiókok száma 985/0	931147 985/0
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 125 mm	931166 125
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 200 mm	931166 200
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 300 mm	931166 300
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931166 75
Acél takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek G-ben 30X28	951972 30X28