

Garant GRIDLINE

Szerelőkocsi fiókokkal 75 kg, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 985/5**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931145 985/5
GTIN	4062406348786
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:****Kompletten 26×24G fiókokkal.**

Szerszámkocsi 30×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkal, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Egykezes egyenkénti fiókkioldással – megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Kötelezően szükséges minden szerszámkocsihoz.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Ajtók száma	0
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Nyommentes futófelület	igen
Mélység	700 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Maximális teherbírás	600 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Legurulásvédő peremmel	igen
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Fiókok száma	5
ComfortClose	nem
Fiókház hasznos magassága	700 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Szélesség	750 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Súly	124 kg
Magasság	985 mm
Fiókház magassága	800 mm
Kerék Ø	125 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	26x24
Hasznos magasság	700 mm
Kivitel	gurítható
Kivitel	fiókokkal
Kihúzható polclapok száma	0
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Ház felül nyitott	nem
Anyagvastagság	1,2 mm

Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Szerszámkocsi

Tartozék

Szerelőkocsi fiókokhoz Magasság mm / fiókok száma 985/0	931147 985/0
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931166 100
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással75 kg Fiók előlap magasság 125 mm	931166 125
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással75 kg Fiók előlap magasság 200 mm	931166 200
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931166 75
Acél takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek G-ben 30X28	951972 30X28