

Garant GRIDLINE

Szerelőkocsi fiókokkal 75 kg, 20×24G, Magasság mm / fiókok száma: 885/4**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931025 885/4
GTIN	4062406352561
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:****Kompletten 20×24G fiókokkal.**

Szerszámkocsi 24×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható keréssel, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene® tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Egykezes egyenkénti fiókkioldással – megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Kötelezően szükséges minden szerszámkocsihoz.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 100, 125, 300

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiókok száma	4
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkal	2
ComfortClose	nem
Kerék Ø	125 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hasznos magasság	600 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×24
Ajtók száma	0
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Legurulásvédő peremmel	igen
Maximális teherbírás	600 kg
Súly	98 kg
Szélesség	600 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Mélység	700 mm
Nyommentes futófelület	igen
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Fiókház hasznos magassága	600 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Fiókház magassága	700 mm
Magasság	885 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Kivitel	gurítható
Kivitel	fiókokkal
Kihúzható polclapok száma	0
Ház felül nyitott	nem

Fiókok hasznos magassága	600 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×24G
Termék fajtája	Szerszámkocsi

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931046 75
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931046 100
Szerelőkocsi fiókokhoz Magasság mm / fiókok száma 885/0	931027 885/0
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással75 kg Fiók előlap magasság 300 mm	931046 300
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással75 kg Fiók előlap magasság 125 mm	931046 125
Acél takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek G-ben 24X28	951972 24X28