

Garant GRIDLINE

Szerelőkocsi fiókokkal 75 kg, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 685/3**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931145 685/3
GTIN	4062406352615
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:****Kompletten 26×24G fiókokkal.**

Szerszámkocsi 30×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható keréssel, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Egykezes egyenkénti fiókkioldással – megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben.

Kötelezően szükséges minden szerszámkocsihoz.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Súly	89 kg

Fiókok száma	3
ComfortClose	nem
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Mélység	700 mm
Nyommentes futófelület	igen
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Maximális teherbírás	600 kg
Magasság	685 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hasznos magasság	400 mm
Fiókház hasznos magassága	400 mm
Szélesség	750 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Ajtók száma	0
Kerék Ø	125 mm
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Fiókház magassága	500 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Legurulásvédő peremmel	igen
Kivitel	gurítható
Kivitel	fiókokkal
Fiókok hasznos magassága	400 mm
Ház felül nyitott	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm

Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Szerszámkocsi

Tartozék

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 200 mm	931166 200
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931166 100
Szerelőkocsi fiókokhoz Magasság mm / fiókok száma 685/0	931147 685/0
Acél takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek G-ben 30X28	951972 30X28