

Garant GRIDLINE

**Szerelőkocsi fiókokkal 75 kg, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 685/5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931145 685/5
GTIN	4062406348779
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:****Kompletten 26×24G fiókokkal.**

Szerszámkocsi 30×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékekkel, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene® tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

**100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

**Egykezes egyenkénti fiókkioldással** – megakadályozza a fiókok kinyitását szállítás közben.

Kötelezően szükséges minden szerszámkocsihoz.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75 kg

Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100 %

Egyenkénti fiókkioldás: Egykezes

Fiókok hasznos területe G-ben: 26×24

Magasság: 685 mm

Szélesség: 750 mm  
 Mélység: 700 mm  
 Hasznos magasság: 400 mm  
 Fiókház magassága: 500 mm  
 Fiókház hasznos magassága: 400 mm

## Műszaki leírás

Magasság	685 mm
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Hasznos magasság	400 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Ajtók száma	0
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kerék Ø	125 mm
ComfortClose	nem
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Maximális teherbírás	600 kg
Szélesség	750 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Fiókok száma	5
Nyommentes futófelület	igen
Fiókház hasznos magassága	400 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Legurulásvédő peremmel	igen
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiókház magassága	500 mm
Mélység	700 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2

Súly	111 kg
Kivitel	gurítható
Kivitel	fiókokkal
Fiókok hasznos magassága	400 mm
Ház felül nyitott	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Szerszámkocsi

## Tartozék

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931166 100
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931166 75
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 50 mm	931166 50
Szerelőkocsi fiókokhoz Magasság mm / fiókok száma 685/0	931147 685/0
Acél takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek G-ben 30X28	951972 30X28