

Garant GRIDLINE

Szerelőkoszi fiókokkal 75 kg, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 685/4**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931145 685/4
GTIN	4062406352622
Árucikk kategória	9GK

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:****Kompletten 26×24G fiókokkal.**

Szerszámkoszi 30×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható keréssel, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene® tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Egykezes egyenkénti fiókkioldással – megakadályozza a fiókok kinyitását szállítás közben.

Kötelezően szükséges minden szerszámkocsihoz.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75 kg

Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100 %

Egyenkénti fiókkioldás: Egykezes

Fiókok hasznos területe G-ben: 26×24

Magasság: 685 mm

Szélesség: 750 mm
 Mélység: 700 mm
 Hasznos magasság: 400 mm
 Fiókház magassága: 500 mm
 Fiókház hasznos magassága: 400 mm

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége	600 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fiókház magassága	500 mm
Mélység	700 mm
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Magasság	685 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Nyommentes futófelület	igen
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Kerék Ø	125 mm
Fiókok száma	4
Maximális teherbírás	600 kg
Súly	102 kg
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szélesség	750 mm
Legurulásvédő peremmel	igen
Hasznos magasság	400 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
ComfortClose	nem
Fiókház hasznos magassága	400 mm

Ajtók száma	0
Kivitel	gurítható
Kivitel	fiókokkal
Fiókok hasznos magassága	400 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Ház felül nyitott	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Szerszámkocsi

Tartozék

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	931166 150
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931166 100
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 50 mm	931166 50
Szerelőkoszi fiókokhoz Magasság mm / fiókok száma 685/0	931147 685/0
Acél takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek G-ben 30X28	951972 30X28