

Garant GRIDLINE

Szerelőkocsi fiókokkal 75 kg, 20×24G, Magasság mm / fiókok száma: 885/5**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931025 885/5
GTIN	4062406352578
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:****Kompletten 20×24G fiókokkal.**

Szerszámkocsi 24×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkal, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene® tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Egykezes egyenkénti fiókkioldással – megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Kötelezően szükséges minden szerszámkocsihoz.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 100, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szélesség	600 mm
Fiókház magassága	700 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Maximális teherbírás	600 kg
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Hasznos magasság	600 mm
Nyommentes futófelület	igen
Fiókok száma	5
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Legurulásvédő peremmel	igen
Mélység	700 mm
Fiókház hasznos magassága	600 mm
Magasság	885 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm
ComfortClose	nem
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fiókok hasznos területe G-ben	20×24
Kerék Ø	125 mm
Súly	109 kg
Ajtók száma	0
Kivitel	gurítható
Kivitel	fiókokkal
Kihúzható polclapok száma	0
Fiókok hasznos magassága	600 mm

Ház felül nyitott	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x24G
Termék fajtája	Szerszámkocsi

Tartozék

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931046 100
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931046 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Szerelőkocsi fiókokhoz Magasság mm / fiókok száma 885/0	931027 885/0
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	931046 150
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 200 mm	931046 200