

Garant GRIDLINE

Szerelőkocsi fiókokhoz, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 685/0**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931147 685/0
GTIN	4062406352677
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

26×24G fiókokkal történő felszereléshez.

Szerszámkocsi 30×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkel, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Fiókok felszerelése csak a 931166 sz. vagy 931168 sz. termékkel engedélyezett (egykezes egyenkénti fiókkioldással).

Műszaki leírás

Kerék Ø	125 mm
Mélység	700 mm
Nyommentes futófelület	igen

ComfortClose	nem
Fiókház hasznos magassága	400 mm
Hasznos magasság	400 mm
Legurulásvédő peremmel	igen
Súly	55 kg
Maximális teherbírás	600 kg
Fiókház magassága	500 mm
Fiókok száma	0
Magasság	685 mm
Ajtók száma	0
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Szélesség	750 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kivitel	gurítható
Kivitel	önállóan felszerelhető
Kihúzható polclapok száma	0
Ház felül nyitott	nem
Fiókok hasznos magassága	400 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Szerszámkocsi

Tartozék

Acél takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek
G-ben 30X28

951972 30X28