

Garant GRIDLINE

Szerelőkoszi fiókokhoz, 20×24G, Magasság mm / fiókok száma: 885/0**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931027 885/0
GTIN	4062406352585
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

20×24G fiókokkal történő felszereléshez.

Szerszámkoszi 24×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkel, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene® tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Fiókok felszerelése csak a 931046 sz. vagy 931048 sz. termékkel engedélyezett (egykezes egyenkénti fiókkioldással).

Műszaki leírás

Fiókház hasznos magassága	600 mm
Legurulásvédő peremmel	igen

Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Fiókok száma	0
Hasznos magasság	600 mm
Mélység	700 mm
ComfortClose	nem
Fiókház magassága	700 mm
Maximális teherbírás	600 kg
Magasság	885 mm
Ajtók száma	0
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Nyommentes futófelület	igen
Súly	54 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	600 mm
Kerék Ø	125 mm
Kivitel	gurítható
Kivitel	önállóan felszerelhető
Ház felül nyitott	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Fiókok hasznos magassága	600 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x24G
Termék fajtája	Szerszámkocsi

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21

914227 HU21

Acél takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek
G-ben 24X28

951972 24X28