

Garant GRIDLINE

**Szerelőkocsi fiókokhoz, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 985/0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931147 985/0
GTIN	4062406352684
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

26×24G fiókokkal történő felszereléshez.

Szerszámkocsi 30×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkal, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Fiókok felszerelése csak a 931166 sz. vagy 931168 sz. termékkel engedélyezett (egykezes egyenkénti fiókkioldással).

**Műszaki leírás**

Mélység	700 mm
Ajtók száma	0

ComfortClose	nem
Nyommentes futófelület	igen
Szélesség	750 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Hasznos magasság	700 mm
Kerék Ø	125 mm
Súly	65 kg
Maximális teherbírás	600 kg
Legurulásvédő peremmel	igen
Magasság	985 mm
Fiókok száma	0
Fiókház hasznos magassága	700 mm
Fiókház magassága	800 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Kivitel	gurítható
Kivitel	önállóan felszerelhető
Kihúzható polclapok száma	0
Ház felül nyitott	nem
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Szerszámkocsi

---

## Tartozék

Acél takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek  
G-ben 30X28

951972 30X28