

Garant GRIDLINE

Szerelőkocsi fiókokkal 75 kg, 36×24G, Magasság mm / fiókok száma: 885/5**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931325 885/5
GTIN	4062406352691
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:****Kompletten 36×24G fiókokkal.**

Szerszámkocsi 40×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkel, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene® tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Egykezes egyenkénti fiókkioldással – megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben.

Kötelezően szükséges minden szerszámkocsihoz.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 100, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Legurulásvédő peremmel	igen

ComfortClose	nem
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Szélesség	1000 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Fiókház hasznos magassága	600 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Súly	153 kg
Mélység	700 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Maximális teherbírás	600 kg
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Kerék Ø	125 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	36×24
Hasznos magasság	600 mm
Ajtók száma	0
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiókok száma	5
Magasság	885 mm
Fiókház magassága	700 mm
Nyommentes futófelület	igen
Kivitel	gurítható
Kivitel	fiókokkal
Fiókok hasznos magassága	600 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Ház felül nyitott	nem
Anyagvastagság	1,2 mm

Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	36x24G
Termék fajtája	Szerszámkocsi

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	931354 150
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással75 kg Fiók előlap magasság 200 mm	931354 200
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931354 100
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931354 75
Szerelőkocsi fiókokhoz Magasság mm / fiókok száma 885/0	931327 885/0
Acél takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek G-ben 40X28	951972 40X28