

Garant GRIDLINE

Szerelőkocsi fiókokkal 75 kg, 36×24G, Magasság mm / fiókok száma: 885/7**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931325 885/7
GTIN	4062406272791
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:****Kompletten 36×24G fiókokkal.**

Szerszámkocsi 40×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkel, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene® tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Egykezes egyenkénti fiókkioldással – megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben.

Kötelezően szükséges minden szerszámkocsihoz.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Fiókok száma	7
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes

Fiók hasznos mélysége	600 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókház hasznos magassága	600 mm
Maximális teherbírás	600 kg
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
ComfortClose	nem
Ajtók száma	0
Magasság	885 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Hasznos magasság	600 mm
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Legurulásvédő peremmel	igen
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Fiókok hasznos területe G-ben	36×24
Kerék Ø	125 mm
Szélesség	1000 mm
Súly	176 kg
Mélység	700 mm
Fiókház magassága	700 mm
Nyommentes futófelület	igen
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Kivitel	gurítható
Kivitel	fiókokkal
Kihúzható polclapok száma	0
Fiókok hasznos magassága	600 mm
Ház felül nyitott	nem
Anyagvastagság	1,2 mm

Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	36x24G
Termék fajtája	Szerszámkocsi

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931354 75
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931354 100
Szerelőkocsi fiókokhoz Magasság mm / fiókok száma 885/0	931327 885/0
Acél takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek G-ben 40X28	951972 40X28