

Garant GRIDLINE

Szerelőkocsi fiókokkal 75 kg, 46×24G, Magasság mm / fiókok száma: 885/6**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 931425 885/6 |
| GTIN | 4062406355418 |
| Árucikk kategória | 9GK |

Leírás**Kivitel:****Kompletten 46×24G fiókokkal.**

Szerszámkocsi 50×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható keréssel, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene® tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 50 mm ill. 2g osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Egykezes egyenkénti fiókkioldással – megakadályozza a fiókok kinyitását szállítás közben. Kötelezően szükséges minden szerszámkocsihoz.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Csak GridLine beilleszthető válaszfalak használhatóak 2G, 4G, 6G, 8G, 10G vagy 12 G szélességekben.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|----------|
| Egyenkénti fiókkioldás | Egykezes |
| Fiók hasznos mélysége | 600 mm |

| | |
|---|-----------|
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 24 |
| Kerék Ø | 125 mm |
| Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 |
| Fiók hasznos szélessége | 1150 mm |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg |
| Nyommentes futófelület | igen |
| Ajtók száma | 0 |
| ComfortClose | nem |
| Magasság | 885 mm |
| Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 |
| Fiókház magassága | 700 mm |
| Maximális teherbírás | 600 kg |
| Legurulásvédő peremmel | igen |
| Fiókház hasznos magassága | 600 mm |
| Fiókok száma | 6 |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 46 |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 46×24 |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |
| Szélesség | 1250 mm |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen |
| Mélység | 700 mm |
| Súly | 182 kg |
| Hasznos magasság | 600 mm |
| Kivitel | gurítható |
| Kivitel | fiókokkal |
| Ház felül nyitott | nem |
| Fiókok hasznos magassága | 600 mm |
| Kihúzható polclapok száma | 0 |
| Anyagvastagság | 1,2 mm |

| | |
|--------------------------|--|
| Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés |
| Magasságállítási osztása | 25 mm |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum | 46x24G |
| Termék fajtája | Szerszámkocsi |

Tartozék

| | |
|---|--------------|
| Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 100 mm | 931454 100 |
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21 | 914227 HU21 |
| Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 75 mm | 931454 75 |
| Szerelőkocsi fiókokhoz Magasság mm / fiókok száma 885/0 | 931427 885/0 |
| Acél takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek G-ben 50X28 | 951972 50X28 |