

Garant GRIDLINE

Szerelőkocsi fiókokkal 75 kg, 46×24G, Magasság mm / fiókok száma: 885/8**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931425 885/8
GTIN	4062406352738
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:****Kompletten 46×24G fiókokkal.**

Szerszámkocsi 50×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható keréssel, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene® tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 50 mm ill. 2g osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Egykezes egyenkénti fiókkioldással – megakadályozza a fiókok kinyitását szállítás közben. Kötelezően szükséges minden szerszámkocsihoz.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Csak GridLine beilleszthető válaszfalak használhatóak 2G, 4G, 6G, 8G, 10G vagy 12 G szélességekben.

Műszaki leírás

Fiókház hasznos magassága	600 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Kerék Ø	125 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Nyommentes futófelület	igen
ComfortClose	nem
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Hasznos magasság	600 mm
Szélesség	1250 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Magasság	885 mm
Súly	217 kg
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkal	2
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Fiók hasznos szélessége	1150 mm
Fiókok száma	8
Legurulásvédő peremmel	igen
Fiókház magassága	700 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	46
Fiókok hasznos területe G-ben	46×24
Mélység	700 mm
Maximális teherbírás	600 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtók száma	0
Kivitel	gurítható
Kivitel	fiókokkal
Kihúzható polclapok száma	0
Fiókok hasznos magassága	600 mm
Ház felül nyitott	nem
Anyagvastagság	1,2 mm

Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítási osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	46x24G
Termék fajtája	Szerszámkocsi

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931454 75
Szerelőkocsi fiókokhoz Magasság mm / fiókok száma 885/0	931427 885/0
Acél takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek G-ben 50X28	951972 50X28