

**Garant****„4 in 1” esztergáló és fúrószerszám 1,5×D, jobbos, Ø DC: 10mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268404 10
GTIN	4062406272821
Árucikk kategória	21X

## Leírás

**Kivitel:**

Hengeres szár.

**Felhasználás:**

1. Homlokl felületek síkesztergálása.
2. Fúrás (fel- és telibefúrás) – sík furatfenék.
3. Belső hosszesztergálás.
4. Külső hosszesztergálás.

**Figyelem:**

- **A lehető legnagyobb sarokrádiuszokat és tartó méreteket kell választani.**
- **Furattűrés + 0,15 mm (meghajtott szerszámokkal végzett folyamatoknál).**
- **Névleges Ø feletti fúrásnál anyagmaradvány marad vissza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

## Műszaki leírás

Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Névleges Ø D	10 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	15 mm
Hozzávaló váltólapka	ZCMX 05..
Teljes hossz L	90 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Furatkés

---

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 40

269028 40