

**Garant****„4 in 1” esztergáló és fúrószerszám 2,25×D, jobbos, Ø DC: 12mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268408 12
GTIN	4062406272951
Árucikk kategória	21X

## Leírás

### Kivitel:

Hengeres szár **vállal**.

### Felhasználás:

1. Homloklfelületek síkesztergálása.
2. Fúrás (fel- és telibefúrás) – sík furatfenék.
3. Belső hosszesztergálás.
4. Külső hosszesztergálás.

### Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiuszokat és tartó méreteket kell választani.**
- **Furattűrés + 0,15 mm (meghajtott szerszámokkal végzett folyamatoknál).**
- **Névleges Ø feletti fúrásnál anyagmaradvány marad vissza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

## Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	27 mm
Szárhossz L <sub>s</sub>	45 mm
Ø d <sub>2</sub>	20 mm
Névleges Ø D	12 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Hozzávaló váltólapka	ZCMX 06..

Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	35 mm
Sorozat	„4 az 1-ben”
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 41	269028 41
------------------------------------	-----------