

**Garant****„4 in 1” esztergáló és fúrószerszám 1,5×D, balos, Ø DC: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268405 12
GTIN	4062406272913
Árucikk kategória	21X

**Leírás****Kivitel:**

Hengeres szár.

**Felhasználás:**

1. Homlokl felületek síkesztergálása.
2. Fúrás (fel- és telibefúrás) – sík furatfenék.
3. Belső hosszesztergálás.
4. Külső hosszesztergálás.

**Figyelem:**

- **A lehető legnagyobb sarokrádiuszokat és tartó méreteket kell választani.**
- **Furattűrés + 0,15 mm (meghajtott szerszámokkal végzett folyamatoknál).**
- **Névleges Ø feletti fúrásnál anyagmaradvány marad vissza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D	12 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	18 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Hozzávaló váltólapka	ZCMX 06..
Teljes hossz L	100 mm
Sorozat	„4 az 1-ben”
Felhasználás módja	balos

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 41	269028 41
------------------------------------	-----------