

**Garant****„4 in 1” esztergáló és fúrószerszám 2,25×D, jobbos, Ø DC: 16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268408 16
GTIN	4062406272968
Árucikk kategória	21X

## Leírás

**Kivitel:**Hengeres szár **vállal.****Felhasználás:**

1. Homlokkfelületek síkesztergálása.
2. Fúrás (fel- és telibefúrás) – sík furatfenék.
3. Belső hosszesztergálás.
4. Külső hosszesztergálás.

**Figyelem:**

- **A lehető legnagyobb sarokrádiuszokat és tartó méreteket kell választani.**
- **Furattűrés + 0,15 mm (meghajtott szerszámokkal végzett folyamatoknál).**
- **Névleges Ø feletti fúrásnál anyagmaradvány marad vissza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

## Műszaki leírás

Szárhossz L <sub>s</sub>	50 mm
Ø d <sub>2</sub>	25 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	36 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Névleges Ø D	16 mm
Hozzávaló váltólapka	ZCMX 08..

Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	43 mm
Sorozat	„4 az 1-ben”
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 42	269028 42
------------------------------------	-----------