

Garant**„4 in 1” esztergáló és fúrószerszám 2,25×D, jobbos, Ø DC: 16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268408 16
GTIN	4062406272968
Árucikk kategória	21X

Leírás

Kivitel:Hengeres szár **vállal**.**Felhasználás:**

1. Homloklapfelületek síkesztergálása.
2. Fúrás (fel- és telibefúrás) – sík furatfenék.
3. Belső hosszesztergálás.
4. Külső hosszesztergálás.

Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiuszokat és tartó méreteket kell választani.**
- **Furattűrés + 0,15 mm (meghajtott szerszámokkal végzett folyamatoknál).**
- **Névleges Ø feletti fúrásnál anyagmaradvány marad vissza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Műszaki leírás

Szárhossz L _s	50 mm
Ø d ₂	25 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Hasznos hossz L ₁	36 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Névleges Ø D	16 mm
Hozzávaló váltólapka	ZCMX 08..

Kinyúlási hossz L _A	43 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 42	269028 42
------------------------------------	-----------