

Garant**„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 2,25×D, balos, Ø DC: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268409 16
GTIN	4062406273002
Árucikk kategória	21X

Leírás**Kivitel:**Hengeres szár **vállal.****Felhasználás:**

1. Homlokl felületek síkesztergálása.
2. Fúrás (fel- és telibefúrás) – sík furatfenék.
3. Belső hosszesztergálás.
4. Külső hosszesztergálás.

Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiuszokat és tartó méreteket kell választani.**
- **Furattűrés + 0,15 mm (meghajtott szerszámokkal végzett folyamatoknál).**
- **Névleges Ø feletti fúrásnál anyagmaradvány marad vissza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	36 mm
Névleges Ø D	16 mm
Ø d ₂	25 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Szár Ø D _s	20 mm
Szárhossz L _s	50 mm
Hozzávaló váltólapka	ZCMX 08..

Kinyúlási hossz L_A	43 mm
Sorozat	„4 az 1-ben”
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 42	269028 42
------------------------------------	-----------