



„BIG Basic Move” szerszámkoffer, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	692613 1
GTIN	4003773057512
Árucikk kategória	64D

Leírás

Kivitel:

ABS anyagból készült fekete színű strapabíró kivitel körbefutó alumínium kerettel és fém zsanérokkal. A koffer stabil és ergonomikus fogantyúval rendelkezik. Az egyedi megjelölés érdekében a feliratozó mezőhöz 2 matricát mellékelünk. A szerszámbetétek szennytaszító légkamrás PP lapokból vannak.

Két integrált fém zárral és 1 három számjegyes számkombinációs zárral.

Az aljrészbe süllyesztett teleszkópos nyéllel, valamint két külső, könnyen járó gördeszka görgővel a kényelmes szállításhoz.

Belső kialakítás:

Összesen 54 tárolási lehetőség:

1 aljrész (patentgombbal rögzíthető) 4 hosszanti felosztóval (2× rövid és 2× hosszú).

1 szerszámbetét 13 tartózsebbel és 1 lapos rekesz az aljrész letakarásához.

1 szerszámbetét összesen 21 tartózsebbel az elülső- és hátoldalon.

1 szerszámbetét 10 tartózsebbel és 1 rugalmas fül az elülső oldalon és 1 tárolórekesz 7 rugalmas füllel a hátoldalon.

Koffer terhelhetőség: 20 kg

Belső méret hossz: 480 mm

Belső méret szélesség: 350 mm

Belső méret magasság: 200 mm

Súly: 6,8 kg

Műszaki leírás

Belső méret szélesség	350 mm
Belső méret magasság	200 mm
Súly	6,8 kg
Belső méret hossz	480 mm
Gyártó jelölése	BIG Basic Move
Alapanyag	ABS
Szerszámtárolás módja	Tartófülek
Koffer terhelhetőség	20 kg
gurítható	igen
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer