



## Egyenes csiszoló, hajlított Akku, Típus: M12FDGA422



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077257 M12FDGA422
GTIN	4058546290672
Árucikk kategória	03L

### Leírás

#### Kivitel:

FUEL™ akkus egyenes csiszoló, **hajlított**, kompakt felépítésű (teljes hossz 119 mm). **DRIVE-CONTROL** 4 fokozatú sebesség beállítás és finom sebességszabályozás a jó ellenőrzés érdekében.

#### Tartalom:

1 × 2,0 / 1 × 4,0 Ah akkucsomag, C12 C töltőkészülék, 1 × szorítópatron 6 mm és 8 mm, szerszámos táska.

#### Figyelem:

Hozzávaló csiszolótárcsákat (CER) az 554012 számtól, tisztító és durva tisztítótárcsákat az 554050; 554051; 554054 és 554055 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Súly	0,8 kg
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Fordulatszám-tartomány	0 - 24500 min <sup>-1</sup>

A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Akkumulátor-feszültség	12 V
Maximális szorítópatron Ø	6 - 8 mm
Gyártó jelölése	M12FDGA-422B
Maximális tárcsa Ø	50 mm
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

## Tartozék

Li-Ion rendszer M4B2/M12B2 Akkumulátor típus MB12	073814 MB12
Tisztítótárcsa (A) vlies kivitel FINE	554055 FINE
Vlies finiselő korong Szemcseméret 180	554042 180
Durva tisztítótárcsa (SiC) vlies kivitel CRS	554051 CRS
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Csapos kefekorongsárgaréz huzal 0,20 mm. Kefe Ø D1×bevonatszélesség L1 30X6 mm	574350 30X6
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Akku induló készlet Típus M12NRG4	073839 M12NRG4
Tisztítótárcsa (A) vlies kivitel MED	554055 MED
Durva tisztítótárcsa (SiC) vlies kivitel CRS	554050 CRS
Tisztítótárcsa (A) vlies kivitel FINE	554054 FINE
Csapos kefekorong Acélhuzal 0,30 mm Kefe Ø D1×bevonatszélesség L1 30X6 mm	574000 30X6
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közép kemény Külső Ø 50 mm	554093 50
Li-Ion rendszer M12B6 Akkumulátor típus MB12	073829 MB12
Vlies finiselő korong Szemcseméret 280	554042 280

Li-Ion rendszer M12B4 Akkumulátor típus MB12	073815 MB12
Vlies finiselő korong Szemcseméret 100	554042 100
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közép kemény Külső Ø 75 mm	554093 75
Tisztítótárcsa (A) vlies kivitel MED	554054 MED