



## Egyenes csiszoló Akku, Típus: M12FDGS422



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077258 M12FDGS422
GTIN	4058546290641
Árucikk kategória	03L

### Leírás

**Kivitel:**

FUEL™ akkus egyenes csiszoló (teljes hossz 262 mm). **DRIVE-CONTROL** 3 fokozatú sebesség beállítás.

**Tartalom:**

1 × 2,0 / 1 × 4,0 Ah akkucsomag, C12 C töltőkészülék, 1× szorítópatron 6 mm és 8 mm, szerszámos táska.

**Figyelem:**

Hozzávaló csiszolótárcsákat (CER) az 554012 számtól, tisztító és durva tisztítótárcsákat az 554050; 554051; 554054 és 554055 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Gyártó jelölése	M12FDGS-422B
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Súly	1 kg
Maximális szorítópatron Ø	6 - 8 mm
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Fordulatszám-tartomány	0 - 21000 min <sup>-1</sup>

Akkumulátor-feszültség	12 V
Maximális tárcsa Ø	50 mm
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

## Tartozék

Vlies finiselő korong Szemcseméret 100	554043 100
Vlies finiselő korong Szemcseméret 100	554042 100
Vlies finiselő korong Szemcseméret 280	554043 280
Tisztítótárcsa (A) vlies kivitel MED	554054 MED
Li-Ion rendszer M4B2/M12B2 Akkumulátor típus MB12	073814 MB12
Li-Ion rendszer M12B4 Akkumulátor típus MB12	073815 MB12
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepkemény Külső Ø 50 mm	554093 50
Vlies finiselő korong Szemcseméret 180	554043 180
Tisztítótárcsa (A) vlies kivitel FINE	554055 FINE
Csapos kefekorongsárgaréz huzal 0,20 mm. Kefe Ø D1xbevonatszélesség L1 30X6 mm	574350 30X6
Durva tisztítótárcsa (SiC) vlies kivitel CRS	554051 CRS
Vlies finiselő korong Szemcseméret 280	554042 280
Durva tisztítótárcsa (SiC) vlies kivitel CRS	554050 CRS
Li-Ion rendszer M12B6 Akkumulátor típus MB12	073829 MB12
Vlies finiselő korong Szemcseméret 180	554042 180
Akku induló készlet Típus M12NRG4	073839 M12NRG4
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepkemény Külső Ø 75 mm	554093 75
Tisztítótárcsa (A) vlies kivitel FINE	554054 FINE
Tisztítótárcsa (A) vlies kivitel MED	554055 MED
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC

073840 M1218FC

Csapos kefeborong Acélhuzal 0,30 mm Kefe Ø  
D1×bevonatszélesség L1 30X6 mm

574000 30X6