



Sarokcsiszoló Deadman, Típus: AGVKB24



Rendelési adatok

Rendelés száma	077162 AGVKB24
GTIN	4058546293628
Árucikk kategória	03M

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű 230 mm sarokcsiszoló:

- Porvédett PROtector motor lágy indulással és indítóáram korlátozással.
- Ismételt bekapcsolás elleni védelem.
- Rezgés csillapított, forgatható segédmarkolat.
- Orsóreteszelés.

Éberségi kapcsolós kivitel, amely az elengedést követően azonnal kikapcsol. Sarokcsiszoló **RAPIDSTOP™** fékkel és biztonsági tengelykapcsolóval.

Levehető porvédő véd a szennyeződésektől és meghosszabbítja a motor élettartamát.

Tartalom:

Védőburkolat, segédmarkolat. Inkluzív FIXTEC gyorsbefogó anyja.

Műszaki leírás

Súly	5,9 kg
Max. vibráció EN szerint	2,7 m/s ²
Teljesítményfelvétel	2400 W
Éberségi kapcsoló	igen
Különlegesség	FIXTEC
Különlegesség	Éberségi kapcsoló
Gyártó jelölése	AGVKB-24-230 EKX DMS

Lágy indulás	igen
Maximális fordulatszám	6500 min ⁻¹
Maximális vágási mélység	68 mm
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Maximális tárcsa Ø	230 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Sarokcsiszoló