



Akkumulátoros körfűrész, Típus: M18FCSG66



Rendelési adatok

Rendelés száma	078207 M18FCSG66
GTIN	4058546288235
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

- **Fém kampó a készülék egyszerű és biztonságos felakasztásához.**
- **Hideg, sorja- és szikramentes vágás.**
- **Szerszám nélküli vágásmélység beállítás 1 - 57 mm közötti vágásokhoz.**

Az **akkus kézi körfűrész** azonos teljesítményt nyújt, mint egy egyenértékű vezetékes készülék – akár 750 vágás 90 × 45 mm puhafában egy akkumulátor feltöltéssel (M18™ 12 Ah). Kompatibilis a vezetősínnel (078208 sz. GRU1400).

- **Kefe nélküli POWERSTATE™ motor gyors vágási sebességhez.**
- **REDLINK PLUS™ elektronika digitális túlterhelés elleni védelemmel a nagyobb teljesítmény érdekében.**

Tartalom:

M12-18FC töltőkészülék, szállítókoffer.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 és 073839 számtól talál.

Hozzávaló körfűrésztrárcsákat az 584075 cikkszámától talál.

Műszaki leírás

Súly	10 kg
Fűrészlap furat Ø	30 mm
Akkumulátor kapacitás	12 Ah

Kivitel	Kézi körfűrész
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s ²
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális vágásmélység 90°	66 mm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Gyártó jelölése	M18FCSG66-121C
Fűrészlap Ø	190 mm
Maximális fordulatszám	5800 min ⁻¹
Akkumulátor-feszültség	18 V
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Fűrész

Tartozék

Körfűrész tárcsa fához, váltakozó fogakuniverzális Lap Ø D 190 mm	584075 190
Akku induló készlet High Output™ Akkumulátor típus M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Körfűrész tárcsa fához, váltakozó fogakuniverzális Lap Ø D 160 mm	584075 160
Li-Ion akku High Output™ Akkumulátor típus MHB12	073811 MHB12
Akku induló készlet High Output™ Típus M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Akku induló készlet High Output™ Típus M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Akku induló készlet High Output™ Típus M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-Ion akku High Output™ Akkumulátor típus MHB55	073809 MHB55
Akku induló készlet Típus M18NRG5	073839 M18NRG5
Körfűrész tárcsa fához, váltakozó fogakuniverzális Lap Ø D 230 mm	584075 230

Körfűrésztárcsa fához, váltakozó fogakuniverzális Lap Ø D 210 mm	584075 210
Li-Ion rendszer M18B2 Akkumulátor típus MB18	073827 MB18
Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18
Körfűrésztárcsa fához, váltakozó fogakuniverzális Lap Ø D 300 mm	584075 300
Körfűrésztárcsa fához, váltakozó fogakuniverzális Lap Ø D 250 mm	584075 250
Körfűrésztárcsa fához, váltakozó fogakuniverzális Lap Ø D 350 mm	584075 350
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB8	073810 MHB8
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB3	073808 MHB3