



## „BIG Twin Move” szerszámkoffer, Típus: 1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	692615 1
GTIN	4003773071549
Árucikk kategória	64D

### Leírás

#### Kivitel:

ABS anyagból készült fekete színű strapabíró kivitel körbefutó alumínium kerettel és fém zsanérokkaival. A koffer stabil és ergonomikus fogantyúval rendelkezik. Az egyedi megjelölés érdekében a feliratozó mezőhöz 2 matricát mellékelünk. A szerszámbetétek szennytaszító légkamrás PP lapokból vannak.

Az aljrészbe süllyesztett teleszkópos nyéllel, valamint két külső, könnyen járó gördeszka görgővel a kényelmes szállításhoz.

Minden nyitási helyzetben szabadon megáll a kétoldali, rögzülő, zsanér mechanikás fedéltartónak köszönhetően, a szög szabadon beállítható. Egyik vagy mindkét oldalra nyitható. Az aljrész és a fedél egymástól függetlenül nyitható és a rögzítéshez 2-2 fém zárral rendelkeznek. Az aljrész ezen felül 1 három számos számkombinációs lakattal biztosítható.

#### Belső kialakítás:

Összesen 95 tárolási lehetőség:

#### Fedél:

1 szerszámbetét 12 tartózsebbel és 1 lapos rekesszel az elülső oldalon és 10 rugalmas füllel a hátoldalon.

1 szerszámbetét 7 rugalmas füllel és 1 tárolórekesz a fedélben.

Középső fül 37 rugalmas füllel.

#### Alsó rész:

1 aljrész (gombbal rögzíthető) 3 hosszanti felosztóval (3x hosszú).

1 szerszámbetét 12 tartózsebbel és 1 lapos rekesz az aljrész fedeleként.

Középső rész 15 rugalmas füllel és 13 tartózsebbel.

Koffer terhelhetőség: 30 kg

Belső méret hossz: 490 mm

Belső méret szélesség: 370 mm

Belső méret magasság: 210 mm

Súly: 8,6 kg

## Műszaki leírás

Belső méret hossz	490 mm
Belső méret magasság	210 mm
Súly	8,6 kg
Belső méret szélesség	370 mm
Gyártó jelölése	BIG Twin Move
Alapanyag	ABS
Szerszámtárolás módja	Tartófülek
Koffer terhelhetőség	30 kg
gurítható	igen
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer