



## Akkumulátoros fúró-csavarozó, Típus: GSR1215B



### Rendelési adatok

Rendelés száma	070240 GSR1215B
GTIN	3165140895248
Árucikk kategória	03B

### Leírás

#### Kivitel:

Bosch akkus fúró-csavarozó

- **Kompakt, nagy teljesítményű 12 V akkus fúró-csavarozó jobb-/ bal forgásiránnyal.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) és Electronic Cell Protection (ECP) funkcióval.**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítással a pontos csavarozáshoz.**
- **Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.**
- **Puha markolat.**

#### Előny:

Kompakt design, ideális szűk helyekhez.

#### Tartalom:

Töltőkészülék és tárolótáska. 2 x 12V / 2,0 Ah Li-Ion akku

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	0 - 10 mm
---	-----------

Akkumulátor kapacitás	2 Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 12 V
Súly	1 kg
Maximális csigafúró Ø acélban	10 mm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 380 min <sup>-1</sup>
Gyártó jelölése	GSR 12V-15
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Jellemző felhasználás	Medium
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 - 1300 min <sup>-1</sup>
Maximális csigafúró Ø fában	19 mm
Motor felépítése	2 pólusú motor
Maximális nyomaték kemény	30 Nm
Maximális nyomaték lágy	15 Nm
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Akkumulátor-feszültség	12 V
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	fa
Alkalmas anyagok	Acél
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	12V, 2 pólusú motor
USP2	Gyorsbefogási tartomány 0-10, puha felület, akku töltöttségi szint jelzővel

## Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B12 V	073855 B12
Akkumulátortöltő készülék Típus 1880CV	073866 1880CV

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B12 V	073851 B12
Akkumulátortöltő készülék Típus GAL18160C	073866 GAL18160C
Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B12 V	073859 B12